

Stoner Molding
Solutions®
You Mold It. We Release It.™

TraSys® 4000 RotoFlow®

Rivestimento per Stampi



Nonfood Compounds
Program Listed P1
161428

Descrizione del prodotto

TraSys® 4000 RotoFlow® è un rivestimento per stampi che facilita lo scorrimento di polimeri come poliolefine e nylon nelle zone difficili da raggiungere degli stampi rotazionali. RotoFlow aiuta a riempire i vuoti intorno agli inserti, raggi acuti, filettature e cavità profonde.

RotoFlow® elimina il fenomeno dei fori di spillo dalle superfici di particolari in poliolefine e nylon prodotti con stampaggio rotazionale. Riduce l'eccesso o il diradamento del materiale, le soffiature e le scalfitture.

TraSys® 4000 RotoFlow® VANTAGGI:

- Migliora la qualità delle parti in poliolefine e nylon prodotte con stampaggio rotazionale.
- Rimuove forature, soffiature e vuoti.
- Migliora l'aspetto e la funzionalità delle filettature.
- Aumenta la resistenza degli inserti.
- Riduce gli scarti ed aumenta la produttività.
- Non contiene propellenti o solventi CFC o HCFC
- Non contiene solventi clorurati come 1,1,1 tricloroetano o cloruro di metilene.

Utilizzi

TraSys® 4000 RotoFlow® facilita lo scorrimento di polimeri come poliolefine e nylon nelle zone difficili da raggiungere degli stampi rotazionali. RotoFlow aiuta a riempire i vuoti intorno agli inserti, raggi acuti, filettature e cavità profonde.

INDICAZIONI:

Agitare bene fino a sentire la sfera interna muoversi libera e far rumore. Ripetere l'agitazione prima di ogni applicazione. Tenere la bomboletta a 20-30cm e spruzzare direttamente sulla superficie interna dello stampo nelle zone difficili da ottenere e problematiche del particolare da stampare.

Le superfici dello stampo preriscaldate permetteranno ai solventi contenuti in RotoFlow di evaporare prima di caricare il materiale da stampare. Per prevenire l'erosione prematura di RotoFlow dalla superficie dello stampo, suggeriamo di ridurre la velocità del braccio della vs macchina durante la fase di preriscaldamento del forno.

Conservazione e maneggiamento

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Vietato fumare. Non spruzzare su una fiamma libera o su un'altra fonte di accensione. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Contenitore pressurizzato: non perforare né bruciare, neanche dopo l'uso. Conservare in un luogo ben ventilato. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Imballaggio

TraSys® 4000 RotoFlow® is available in:

- 12 possono Case Of NET WT. 10.5 OZ. (300 g) lattine
Parte # TraSys4000

Assistenza Tecnica

Chiamata: 800-227-5538 or 1 (717) 786-7355

Email: TimeSaver@StonerMolding.com

Visita: StonerMolding.com

The information contained in this TDS is believed to be accurate and reliable. It is recommended that each user test the material and procedures prior to initial use. Nothing stated in this TDS is to be construed as a warranty either expressed or implied.



StonerMolding.com

1070 Robert Fulton Hwy. • Quarryville, PA 17566 • 1-800-227-5538 • 1-717-786-7355

Made
in USA