

Stoner Molding
Solutions®
You Mold It. We Release It.™

TraSys® 4000 RotoFlow®

Revestimento de Molde



Nonfood Compounds
Program Listed P1
161428

Descrição do Produto

TraSys® 4000 RotoFlow® é um revestimento de molde que facilita o fluxo de resina de nylon e poliolefina em áreas difíceis de preencher dos moldes de rotação. RotoFlow ajuda a preencher os vazios em torno de inserções, raios apertados, linhas e cavidades profundas.

RotoFlow® remove furos de pino da superfície de partes rotomoldadas de poliolefina e nylon, reduzindo ligações, adelgaçamentos, respiradouros e linhas estáticas.

TraSys® 4000 RotoFlow® VANTAGENS:

- Melhora a qualidade e consistência de partes de poliolefina e nylon.
- Remove furos de pino, vazios e golpes.
- Melhora a aparência e desempenho operacional das linhas.
- Melhora a força das inserções.
- Reduz fragmentos e aumenta produtividade.
- Não contém nenhum propulsor, solvente CFC ou HCFC.
- Não contém nenhum solvente tipo tricloroetano ou cloro de metileno 1.1.1.

Uses

TraSys® 4000 RotoFlow® facilitates the flow of polyolefin and nylon resin into hard-to-fill areas of rotational molds. RotoFlow helps fill in voids around inserts, tight radii, threads, and deep cavities.

Instrução de Uso

Agite a lata até ouvir a bola dentro soltar-se e chocalhar. Agite novamente após cada aplicação. Ensure that the internal mold surface is clean and free of foreign materials. For best results, mold temperature should be at least 110° F (43° C).

Procedimento Recomendado

Segure a lata a uma distância de 8 a 12 polegadas e bote o spray na superfície interna do molde, na parte dura, e nas áreas problemáticas da parte moldada.

Superfícies mais quentes do molde farão com que os solventes dissipem-se antes de carregar o seu material com a carga de resina. Para evitar erosão prematura do RotoFlow na superfície do molde, diminua a velocidade de braço da sua máquina durante a fase de pré-aquecimento do forno.

Armazenamento e Manusei

Mantenha longe do calor/faíscas/fogo aberto/superfícies quentes – Não fumar. Não botar spray em fogo aberto ou outra fonte de ignição. Contém gás sob pressão; pode explodir se esquentado. Recipiente pressurizado: Não fumar ou queimar, mesmo após usar. Armazene em um local bem ventilado. Não expor a temperaturas que excedam 50 °C/122 °F.

Embalagem

TraSys® 4000 RotoFlow® is available in:

- Disponível em caixa de 12 ou latas de 10,5 onças
Part # TraSys4000

Assistência Técnica

Tel.: 800-227-5538 ou 1 (717) 786-7355

E-mail: TimeSaver@StonerMolding.com

Visite: StonerMolding.com

A informação neste TDS é tida como exata e confiável. É recomendável que cada usuário teste o material e os procedimentos antes do uso inicial. Nada afirmado neste TDF é para ser interpretado como uma garantia nem expressa nem implícita.



StonerMolding.com

1070 Robert Fulton Hwy. • Quarryville, PA 17566 • 1-800-227-5538 • 1-717-786-7355

Made
in USA